

# Przyssawka VAS-10-M5-PUR

Numer części: 173441

FESTO

z podkładką uszczelniającą typu OL.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna	2 mm
Średnica przyssawki	10 mm
Efektywna średnica przyssawki	8 mm
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry Okrągła, standardowa
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Siła oderwania przy 70% podciśnienia	4.5 N
Gwint mocujący	M5
Mocowanie przyssawki	M5
Przyłącze podciśnienia	M5
Twardość wg Shore'a	62
Materiał czopa wkręcanego	Mosiądz
Materiał przyssawki	TPE-U(PU)