


# Wyspa zaworowa CPA10-VI

Numer części: 173520

FESTO

Szerokość zaworów 10mm.

W zależności od konfiguracji, ilustracje, dane techniczne podane na karcie i odpowiedni osprzęt mogą odnosić się nie dokładnie do tego produktu.



## Karta danych

~ConfIndependentDatasheet

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	2x3/2, 1 zamknięty/1 otwarty, monostabilne 2 zawory 3/2 normalnie zamknięte, monostabilne 2 zawory 3/2 normalnie otwarte, monostabilne 5/2 monostabilny 5/2 bistabilny 5/3 zasilony 5/3 odpowietrzony 5/3 zamknięty
Normalny przepływ nominalny	300 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Sterowanie elektryczne	AS-Interface Przyłącza indywidualne Fieldbus Multipol
Maks. liczba pozycji zaworowych	22
Maks. liczba stref ciśnienia	11
System wej./wyj. Elektrycznych	Tak
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Szerokość zabudowy	10 mm
Stopień ochrony	IP65
Dopuszczenie, autoryzacja	C-Tick
Rozmiar siatki	10 mm
Typ uruchomienia	Elektryczny
Typ wyspy zaworowej	12
Konstrukcja	Zawór tłokowy
Zasilanie pilota powietrznego	Zewnętrzny Wewnętrzny
Budowa wyspy zaworowej	Modułowy i do rozbudowy
Wskaźnik położenia przełączenia	LED
Ciśnienie sterowania	3 ... 8 bar
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura medium	-5 ... 50 °C