


Wyspa zaworowa CPA14-VI

Numer części: 174001

FESTO

Wyspa zaworowa CPA, Szerokość zaworów 14 mm.
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2013.



Przykładowy model

Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	2 zawory 3/2 normalnie zamknięte, monostabilne 2 zawory 3/2 normalnie otwarte, monostabilne 2x3/2, 1 zamknięty/1 otwarty, monostabilne 5/2 bistabilny 5/2 monostabilny 5/3 zasilony 5/3 odpowietrzony 5/3 zamknięty
Normalny przepływ nominalny	600 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Sterowanie elektryczne	AS-Interface Przyłącza indywidualne Fieldbus Multipin
Maks. liczba pozycji zaworowych	22
Maks. liczba stref ciśnienia	11
System wej./wyj. Elektrycznych	Tak
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Szerokość zabudowy	14 mm
Stopień ochrony	IP65
Dopuszczenie, autoryzacja	C-Tick
Rozmiar siatki	14 mm
Typ uruchomienia	Elektryczny
Typ wyspy zaworowej	12
Konstrukcja	Zawór tłokowy
Zasilanie pilota powietrznego	Zewnętrzny Wewnętrzny
Budowa wyspy zaworowej	Modułowy i do rozbudowy
Wskaźnik położenia przełączenia	LED
Ciśnienie sterowania	3 ... 8 bar
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura medium	-5 ... 50 °C