


Kołnierz wahliwy SNCB-100

Numer produktu: 174395

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	100
W oparciu o normę	ISO 15552
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi przekracza 5% masy. Wyjątkiem są płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Temperatura otoczenia	-40 °C...90 °C
Waga produktu	1035 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał trzpienia	Stal ocynkowana
Materiał łożyska	Tworzywo sztuczne
Materiał krążka	Stal ocynkowana
Materiał śrub	Stal, ocynkowana
Materiał bezpiecznika	Stal sprężynowa, ocynkowana