


# Kołnierz wahliwy SNCS-80

Numer części: 174401

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



## Karta danych

| Cecha                           | Wartość   |
|---------------------------------|---|
| Wielkość                        | 80  |
| W oparciu o normę               | ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję  |
| Zgodność z PWIS                 | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura otoczenia           | -40 ... 150 °C  |
| Waga produktu                   | 557 g   |
| Uwaga dotycząca materiałów      | Zgodne z RoHS   |
| Materiał pierścienia mocującego | Aluminium-odlew ciśnieniowy   |
| Materiał łożyska przegubu       | Stal<br>PTFE  |
| Materiał śrub                   | Stal<br>Ocynkowana  |