


Kołnierz wahliwy SNCL-80

Numer części: 174408

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	80
W oparciu o normę	ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 90 °C
Waga produktu	436 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia mocującego	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał łożyska	Tworzywo sztuczne
Materiał śrub	Stal Ocynkowana