

# Zespół do siłowników wielopozycyjnych DPNC-80

Numer części: 174422

FESTO

Do łączenia dwóch siłowników o takiej samej średnicy tłoka w celu uzyskania siłownika wielopozycyjnego



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	80
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	1 920 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia mocującego	Stop aluminium
Materiał wkręta bez łba	Stal Ocynkowana
Materiał nakrętki	Stal Ocynkowana