

# Zawór dławiący GRGO-M3-QS-3


Numer części: 175045

Produkt wycofywany z produkcji

działa w obu kierunkach przepływu. Ze zintegrowanym złączem wtykowym QS.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja dławienia przepływu
Przyłącze pneumatyczne 1	M3
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-3
Element regulacyjny	Wkręt z rowkiem
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	41 l/min
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Pozycja zabudowy	Dowolna
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia 6 - > 0 bar	95 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	0.3 Nm
Waga produktu	14 g
Material of threaded plug	Mosiądz
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Mosiądz
Material swivel fitting	Odlew ciśnieniowy cynkowy