


# Zawór dławiąco-zwrotny GRGA-M5-PK-3-LF-C

Numer części: 175059

FESTO

Dławi przepływ powietrza wylotowego.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Element regulacyjny	Wkręt z rowkiem
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	40 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	42 ... 63 l/min
Ciśnienie robocze	0.2 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm Filtrowane, olejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przepływ normalny w kierunku dławienia 6 - > 0 bar	80 l/min
Przepływ normalny w kierunku blokowania 6 - > 0 bar	85 ... 125 l/min
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	1.5 Nm
Ciężar elementu	7 g
Materiał czopa wkręcane	Niklowanie Mosiądz
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śruby regulacyjnej	Mosiądz
Dane materiałowe przyłącza wahliwego	Odlew ciśnieniowy cynkowy