



Wyłącznik ciśnieniowy PEV-1/4-B-OD-CT

Numer części: 175251

FESTO

Otwiera lub zamyka obwód elektryczny, kiedy jest osiągnięta żądana wartość ciśnienia. Nastawialne ciśnienie i histereza punktu przełączania. Bez gniazda wtykowego.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2010.



Karta danych

Cecha	Wartość
Dopuszczenie, autoryzacja	CCC
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Wielkość mierzona	Ciśnienie względne
Metoda pomiarowa	Pneumatyczno-elektryczny przetwornik ciśnienia
Ciśnienie robocze	1 ... 12 bar
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze Woda Olej mineralny
Temperatura medium	-20 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Funkcja elementu przełączającego	Styki przełączane
Maks. częstotliwość przełączania	3 Hz
Maks. napięcie wyjściowe przełączania AC	250 V
Maks. napięcie wyjściowe przełączania DC	125 V
Maks. prąd wyjściowy	5 000 mA
Przylącze elektryczne	Kształt A Wtyczka Wg DIN 43650 Czworokątna konstrukcja
Sposób montażu	Z otworem przelotowym
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przylącze pneumatyczne	G1/4
Ciężar elementu	220 g
Materiał obudowy	Stop aluminium
Wskaźnik stanu przełączania	Dioda LED, żółta
Zakres nastawy wartości progowej	1 ... 12 bar
Stopień ochrony	IP65