

Kabel przyłączeniowy KMP1-02-VI-16-10


Numer części: 175590

Produkt wycofywany z produkcji

do wyspy zaworowej VIMP-02, w pełni zmontowany dla 12 do 16 pozycji zaworowych, długość 10m.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 300 V
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 250 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	4 A
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	5 ... 70 °C
Temperatura otoczenia	-30 ... 70 °C
Ciężar elementu	5 800 g
Przyłącze elektryczne	40-pin Gniazdo wtykowe
Budowa kabla	39 x 0,75 mm ²
Średnica kabla	17 mm
Długość kabla	10 m
Sposób montażu	Z obejmą zaciskową
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy z lekkiego metalu
Materiał powłoki kabla	PE
Materiał zestyku	Stop miedzi Styki posrebrzone