

# Tłumik hałasu UC-QS-8H

Numer produktu: 175611

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	1
Ciśnienie robocze	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Przepływ do atmosfery	1500 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	60 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 °C...70 °C
Waga produktu	2.3 g
Przyłącze pneumatyczne	QS-8
Materiał wkładka tłumiącej	Polietylen
Materiał części z gwintem	PE
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS