


# Siłownik okrągły DSAQ-25- -PPV-Q

Numer części: 176372

FESTO

Pokrywa tylna z przyłączem pneumatycznym poprzecznym do osi siłownika, z kwadratowym tłoczyskiem.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft Korea.



Przykładowy model

## Karta danych

| Cecha                                      | Wartość  |
|--|--|
| Skok                                       | 1 ... 500 mm   |
| Średnica tłoka                             | 25 mm  |
| Amortyzacja                                | PPV: amortyzacja pneumatyczna, obustronnie nastawialna   |
| Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie   | Kwadratowa prowadnica  |
| Ciśnienie robocze                          | 1 ... 10 bar   |
| Tryb pracy                                 | Dwustronnego działania   |
| Medium robocze                             | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uwagi odnośnie medium roboczego            | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję KBK            | 2  |
| Temperatura otoczenia                      | -20 ... 80 °C  |
| Długość amortyzacji                        | 17 mm  |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny | 247.4 N  |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw         | 294.5 N  |
| Przemieszczana masa przy 0 mm skoku        | 141 g  |
| Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku            | 11.1 g   |
| Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku           | 212 g  |
| Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku | 6.2 g  |
| Przyłącza pneumatyczne                     | M26x1,5  |
| Materiał pokrywy                           | Stop aluminium   |
| Materiał uszczelnień                       | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Materiał obudowy                           | Stal wysokostopowa, nierdzewna   |
| Materiał tłoczyska                         | Stal wysokostopowa, nierdzewna   |