



# Siłownik okrągły DSAH-40- -PPV-S6

Numer części: 176501

FESTO

z pokrywą przednią do bezpośredniego montażu, pokrywa tylna z przyłączem pneumatycznym poprzecznym do osi siłownika, z uszczelnieniami do 120 °C.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft Korea.



Przykładowy model

## Karta danych

| Cecha                                      | Wartość  |
|--|--|
| Skok                                       | 1 ... 500 mm   |
| Średnica tłoka                             | 40 mm  |
| Amortyzacja                                | PPV: amortyzacja pneumatyczna, obustronnie nastawialna   |
| Ciśnienie robocze                          | 1 ... 10 bar   |
| Tryb pracy                                 | Dwustronnego działania   |
| Medium robocze                             | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uwagi odnośnie medium roboczego            | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję KBK            | 2  |
| Temperatura otoczenia                      | -20 ... 120 °C   |
| Długość amortyzacji                        | 22 mm  |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny | 633 N  |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw         | 754 N  |
| Przemieszczana masa przy 0 mm skoku        | 469 g  |
| Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku            | 24 g   |
| Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku           | 586 g  |
| Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku | 15.9 g   |
| Przyłącza pneumatyczne                     | M6   |
| Materiał pokrywy                           | Stop aluminium   |
| Materiał uszczelnień                       | FPM  |
| Materiał obudowy                           | Stal wysokostopowa, nierdzewna   |
| Materiał tłoczyska                         | Stal wysokostopowa   |