


Siłownik okrągły DSAB-50- -P-A-S6

Numer części: 176549

FESTO

z pokrywą przednią do bezpośredniego montażu, pokrywa tylna z przyłączem pneumatycznym w osi siłownika, z uszczelnieniami do 120 °C.
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft Korea.



Przykładowy model

Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 ... 500 mm
Średnica tłoka	50 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 120 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	989 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	1 178 N
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	892 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	40.1 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	977 g
Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku	24.8 g
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa