

Kołnierz wahliwy SUA-80-R3

Numer produktu: 176890

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	80
Pozycja montażu	dowolny
Warianty	Wysoka ochrona przeciwkorozyjna
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	772 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Stop aluminium do przeróbki plastycznej z powłoką ochronną
Materiał trzpienia	Nierdzewna stal stopowa
Materiał tulejki	Stal sprężynowa
Materiał łożyska	Tworzywo sztuczne
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał bezpiecznika	Nierdzewna stal stopowa
Materiał wałka	Nierdzewna stal stopowa