

# przewód łączący KEA-1-25P-X

Numer części: 177415

FESTO

Kabel jest dostępny w długościach od 1 do 90 m.



Przykładowy model

## Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przylącze elektryczne	Gniazdo wtykowe Sub-D 25-pin
Zakres napięcia roboczego DC	$\leq 250$ V
Zakres napięcia roboczego AC	$\leq 250$ V
Dopuszczalny prąd obciążenia	4 A
Średnica kabla	12 mm
Budowa kabla	25x0,34
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 70 °C
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał obudowy	PA
Materiał zestyku	Stop miedzi Styki pozłacane
Pozycja zabudowy	Dowolna