

Tulejka wtykowa CQH-18-QS-16

Numer części: 177722

FESTO

Do łączenia złączy CQ z QS.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	11 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	1
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 7 bar
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 15 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C
Waga produktu	8 g
Przylącze pneumatyczne 1	Tulejka wtykowa CQ-18
Przylącze pneumatyczne 2	Tulejka wtykowa QS-16
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	POM