

# Tulejka wtykowa CQH-22-QS-16

Numer produktu: 177723

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	11 mm
Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	1
Konstrukcja	Zasada Push Pull
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar...7 bar
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar...15 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-25 °C...70 °C
Waga produktu	10 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Tulejka wtykowa CQ-22
Przyłącze pneumatyczne 2	Tulejka wtykowa QS-16
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Polioksymetylen