

Rura PQ-AL-12X1X3000

Numer produktu: 177732

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	12 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	10 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar...15 bar
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-25 °C...75 °C
Temperatura otoczenia	-30 °C...75 °C
Waga produktu według długości	0.093 kg/m
Kolor	srebrny
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	Stop aluminium do przeróbki plastycznej