



# Osuszacz adsorpcyjny LDF-H3-G1/4-24

Numer części: 178522

FESTO

do osuszania i oczyszczania sprężonego powietrza.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Konstrukcja	Regenerowany na zimno osuszacz adsorpcyjny
Ciśnienie wejściowe 1	4 ... 10.5 bar
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Wg dyrektywy EU-EMV
Ciśnieniowy punkt rosy	-40 °C
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura magazynowania	-20 ... 60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	2.2.1 wg DIN ISO 8573-1
Temperatura medium	2 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	2 ... 50 °C
Ciężar elementu	9 200 g
Sposób montażu	Z otworem przelotowym
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy