


# Gniazdo wtykowe-Multipol IMP1-SD-25-0,75

Numer części: 18321

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Dopuszczalna średnica kabla	7.5 ... 15 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres napięcia roboczego AC	$\leq 300$ V
Zakres napięcia roboczego DC	$\leq 250$ V
Dopuszczalny prąd obciążenia	10 A
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-40 ... 125 °C
Ciężar elementu	210 g
Przekrój przyłącza	0.75 mm <sup>2</sup>
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe 25-pin
Przepust dla kabla	Pg16
Sposób montażu	Z obejmą zaciskową
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne Odlew ciśnieniowy z lekkiego metalu
Materiał zestyku	Stop miedzi Styki posrebrzone