



Siłownik kompaktowy ADVUL-25-20-P-A-CT

Numer części: 183401

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia. Tłoczyisko zabezpieczone przed obrotem przy pomocy prowadnic i płyty spinającej.



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	20 mm
Średnica tłoka	25 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakończenie tłoczyiska	Gwint wewnętrzny
Konstrukcja	Tłok Tłoczyisko
Sygnalizacja położenia	Do czujników
Warianty	Jednostronne tłoczyisko
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Prowadnica z jarzmem
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Maks. energia uderzenia w położeniu końcowym	0.1 J
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	247 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	295 N
Sposób montażu	Z osprzętem Do wyboru: Z otworem przelotowym
Przyłącze pneumatyczne	M5
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał śrub	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU) NBR
Materiał tłoczyiska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał rury siłownika	Stop aluminium