


# Przyssawka VAS-30-1/8-NBR-CT

Numer części: 183510

FESTO

z podkładką uszczelniającą typu OL.  
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2010.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna	3 mm
Średnica przyssawki	30 mm
Efektywna średnica przyssawki	25 mm
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry Okrągła, standardowa
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła oderwania przy 70% podciśnienia	34 N
Gwint mocujący	G1/8
Mocowanie przyssawki	G 1/8
Przyłącze podciśnienia	G1/8
Twardość wg Shore'a	73
Materiał czopa wkręcanego	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał przyssawki	NBR