


# Przyssawka fałdowa VASB-8-M5-NBR-CT

Numer części: 183514

FESTO

z podkładką uszczelniającą typu OL.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2010.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna	2 mm
Średnica przyssawki	8 mm
Efektywna średnica przyssawki	5.5 mm
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry Okrągła, fałdowa - 1,5 fałdy
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła oderwania przy 70% podciśnienia	1.6 N
Gwint mocujący	M5
Mocowanie przyssawki	M5
Przyłącze podciśnienia	M5
Twardość wg Shore'a	73
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał przyssawki	TPE-U(PU)