


Przyssawka fałdowa VASB-15-1/8-NBR-CT

Numer części: 183515

FESTO

z podkładką uszczelniającą typu OL.
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2010.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna	3 mm
Średnica przyssawki	15 mm
Efektywna średnica przyssawki	12 mm
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry Okrągła, fałdowa - 1,5 fałdy
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła oderwania przy 70% podciśnienia	7.9 N
Gwint mocujący	G1/8
Mocowanie przyssawki	G 1/8
Przyłącze podciśnienia	G1/8
Twardość wg Shore'a	73
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał przyssawki	TPE-U(PU)