

# Wakuometr VAM-63-V1/0-1/4-CT

Numer części: 183522

FESTO

z skalą w bar i psi.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2010.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna manometru	63
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie
Zgodny z normą	DIN EN 837-1
Typ uszczelnienia	Powłoka
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodny z normą	DIN EN 837-1
Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta
Zakres wskazań [bar]	-1 ... 0 bar
Zakres wskazań [psi]	-14.5 ... 0 psi
Skala	Podwójna skala bar (zew.) inch hg (wew.) / psi (wew.)
Ciśnienie robocze	-1 ... 0 bar
Medium robocze	Osuszane, filtrowane i olejone sprężone powietrze Podciśnienie
Współczynnik obciążenia ciągłego	0.75
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66
Klasa odporności na korozję KBK	4
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP43
Temperatura otoczenia	-40 ... 60 °C
Ciężar elementu	112 g
Klasa dokładności pomiaru	2,5
Sposób montażu	Gwintowany
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Materiał czopa wkręcane	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał szybki podglądu	PC