



Zawór do montażu tablicowego SV/O-3-PK-3X2

Numer części: 184135

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	2 zawory 3/2 normalnie zamknięte, monostabilne
Normalny przepływ nominalny	70 l/min
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Wielkość nominalna	2.5 mm
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	34 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Materiał uszczelnień	NBR