

Sprzęgło EAMC-B-19-24-6-9

Numer części: 184263

FESTO

Do napędów elektromechanicznych z silnikiem serwo.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	6 mm
Średnica mocowania 2	9 mm
Wielkość	19
Długość nominalna	24 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	8 000 1/min
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	0.47 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	1.5 Nm
Waga produktu	12 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS