

Sprzęgło KSE-19-24-D06-D11

Numer części: 184264

FESTO

do DGE



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica ustalająca 1	6 mm
Średnica ustalająca 2	11 mm
Wielkość	19
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	8 000 1/min
Masowy moment bezwładności	0.47 kgmm ²
Możliwy do przeniesienia moment obrotowy	1.5 Nm
Ciężar elementu	12 g
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS