

Płyta separująca CPV18-DZPR


Numer części: 184543

Classic - Nie stosować w nowych projektach

do separacji dwóch stref ciśnienia w wyspie CPV. W wyspie można zamontować tylko jedną taką płytę i tylko między zaworami.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Waga produktu	25 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS