

# Gniazdo wtykowe NTSD-GD-9

Numer części: 18493

FESTO

do wysp zaworowych.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Z nakrętką kotłową
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	25 g
Przyłącze elektryczne	4-pin Gniazdo wtykowe proste Zaciski śrubowe
Zakres napięcia roboczego AC	$\leq 250$ V
Dopuszczalny prąd obciążenia	16 A
Przepust dla kabla	Pg9
Dopuszczalna średnica kabla	6 ... 8 mm
Pole przekroju poprzecznego	1.5 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	PBT
Materiał styków elektrycznych	Stop miedzi Mosiądz