


adapter-T FB-TA

Numer części: 18498

FESTO

do podłączenia magistrali szeregowej do wysp zaworowych/wysp zaworowych sensorowych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 10 V
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 30 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	4 A
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25 ... 90 °C
Waga produktu	37 g
Przyłącze elektryczne	Wtyczka / Gniazdo wtykowe M12x1 / M12x1 5-pin / 5-pin
Budowa kabla	2x0,25
Średnica kabla	5 mm
Sposób montażu	Z nakrętką kołpakową
Materiał obudowy	PA
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał zestyku	Mosiądz Styki posrebrzone