


Gniazdo wtykowe NTSD-WD-9

Numer części: 18527

FESTO

do wysp zaworowych.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-------------------------------|--|
| Sposób montażu | Z nakrętką kotłową |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Waga produktu | 30 g |
| Przyłącze elektryczne | 4-pin Gniazdo wtykowe kątowe Zaciski śrubowe |
| Zakres napięcia roboczego AC | ≤ 250 V |
| Dopuszczalny prąd obciążenia | 16 A |
| Przepust dla kabla | Pg9 |
| Dopuszczalna średnica kabla | 6 ... 8 mm |
| Pole przekroju poprzecznego | 1,5 mm ² |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura otoczenia | -5 ... 50 °C |
| Temperatura przechowywania | -20 ... 70 °C |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Materiał obudowy | PBT |
| Materiał styków elektrycznych | Stop miedzi Mosiądz |