

Siłownik okrągły CRDSW-2 1/2"- -P-A


Numer części: 185387

FESTO

korozjo- i kwasoodporny,
z bezdotykową sygnalizacją położenia, w wykonaniu Combi. Z
elastycznymi pierścieniami tłumiącymi w położeniach końcowych.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2012.



Exemplary representation

Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|---|
| Skok | 0.4 ... 20 " |
| Średnica tłoka | 2 1/2 " |
| Zgodny z normą | ISO 6431 |
| Amortyzacja | P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron |
| Ciśnienie robocze | 0.6 ... 10 bar |
| Tryb pracy | Dwustronnego działania |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję KBK | 4 |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 80 °C |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny | 1 682 N |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw | 1 870 N |
| Przyłącza pneumatyczne | NPT3/4-14 |
| Materiał pokrywy | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Materiał uszczelnień | TPE-U(PU) |
| Materiał obudowy | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Materiał tłoczyska | Stal wysokostopowa, nierdzewna |