

przewód łączący KM12-M12-GSWD-1-4

Numer części: 185499

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 60 V
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 75 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	3.8 A
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 70 °C
Temperatura otoczenia	-30 ... 70 °C
Waga produktu	66 g
Przyłącze elektryczne	Kabel 4-żyły Wtyczka prosta / Gniazdo wtykowe kątowe M12x1 / M12x1 4-pin / 4-pin
Budowa kabla	4x0,34
Długość kabla	1 m
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Kolor powłoki kabla	Szary
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PU)