


Wyspa zaworowa VIMP-02-1/4-8

Numer części: 18568

FESTO

G1/4, z przyłączem Multipol.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	5/2 monostabilny 5/2 bistabilny 5/3 zasilony 5/3 odpowietrzony 5/3 zamknięty
Normalny przepływ nominalny	1 300 ... 1 600 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Sterowanie elektryczne	Multipol
Maks. liczba pozycji zaworowych	8
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Stopień ochrony	IP65
Typ uruchomienia	Elektryczny
Typ wyspy zaworowej	02
Konstrukcja	Zawór tłokowy
Zasilanie pilota powietrznego	Zewnętrzny Wewnętrzny
Budowa wyspy zaworowej	Stały raster
Ciśnienie sterowania	1.5 ... 10 bar
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Temperatura medium	-5 ... 50 °C
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS