


# Płyta zasilania sprężonym powietrzem-strefowa VIGZ-03-4,0

Numer części: 18638  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

[do wyspy zaworowej.](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)



## Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	36 mm
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Zakres napięcia roboczego DC	24 V
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Ciężar elementu	400 g
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Sposób montażu zaworu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/2