


# Blok przyłączeniowy VIGM-03-4,0

Numer części: 18652  
Produkt wycofywany z produkcji

[do wyspy zaworowej.](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	36 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	2
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Zakres napięcia roboczego DC	24 V
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Ciężar elementu	300 g
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/8
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy