


kabel DUO KM12-DUO-M8-GDWD

Numer części: 18688

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 60 V
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 75 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	2.8 A
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 70 °C
Temperatura otoczenia	-30 ... 70 °C
Waga produktu	61 g
Przyłącze elektryczne	Wtyczka prosta / Gniazdo wtykowe proste M12x1 / M8 4-pin / 3-pin
Budowa kabla	2x(3x0,25)
Średnica kabla	4.5 mm
Długość kabla	0.6 m
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych Z gwintowaną wtyczką Z nakrętką kołpakową
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz Niklowanie
Materiał obudowy	PUR
Materiał powłoki kabla	PUR
Materiał zestyku	Mosiądz Styki połączone