


Wtyczka SEA-GS-11-DUO

Numer części: 18779

FESTO

do wysp zaworowych.



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101 EN 61984
Sposób montażu	z gwintowaną tulejką
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	24 g
Przyłącze elektryczne	4-pin Schemat podłączenia typu A wg EN175301-803 M12x1 Wtyczka prosta / Zaciski śrubowe
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 250 V
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 250 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	4 A
Odporność na piki napięcia	2.5 kV
Przepust dla kabla	Pg11
Dopuszczalna średnica kabla	2 x 3 mm lub 2 x 5 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.75 mm ²
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-40 ... 85 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi urządzeń elektrycznych
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Materiał obudowy	PBT
Kolor obudowy	Czarny
Materiał nakrętki kołpakowej	PBT
Materiał styków elektrycznych	Mosiądz Pokrycie z białego brązu