


# Adapter szpilkowy SIE-GA

Numer części: 18780

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodny z normą	EN 61076-2-101 EN 61984
Zakres napięcia roboczego AC	250 V
Zakres napięcia roboczego DC	250 V
Odporność na piki napięcia	2.5 kV
Akceptowalny prąd obciążenia przy 40°C	4 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Maks. moment dokręcenia ryglowania	0.6 Nm
Ciężar elementu	23.5 g
Przylącze elektryczne	4-pin Kształt A M12x1 Wtyczka prosta
Sposób montażu	Z nakrętką kołpakową
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz, niklowany
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał zestyku	Mosiądz Niklowanie i pozłacanie