

Blok przyłączeniowy CPE10-PRSEO-2

Numer części: 187828


Classic - Nie stosować w nowych projektach

do zaworów serii Compact Performance, z otwartymi kanałami PRS.

Do tego bloku przyłączeniowego należy stosować złączki z gwintem typu G

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Maks. liczba pozycji zaworowych	2
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Waga produktu	40 g
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy szyny montażowej
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocnione PA