


Gniazdo kablowe ASI-SD-FK

Numer części: 18785

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	6.8 g
Przylącze elektryczne	2-pin Gniazdo wtykowe proste
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 75 V
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 60 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	3 A
Pole przekroju poprzecznego	1.5 mm ²
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-30 ... 85 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA
Materiał styków elektrycznych	Brąz