


# gniazdo kablowe ASI-SD-FK-M12

Numer części: 18788

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres napięcia roboczego AC	$\leq 40$ V
Dopuszczalny prąd obciążenia	2 A
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Waga produktu	16.8 g
Przekrój przyłącza	1.5 mm <sup>2</sup>
Przyłącze elektryczne	5-pin Gniazdo wtykowe proste / Technologia przebijania izolacji
Sposób montażu	Z nakrętką kołpakową
Kolor obudowy	Czarny
Materiał nakrętki kołpakowej	Niklowanie
Materiał obudowy	PA
Materiał zestyku	Stop miedzi Styki połączone