

Gniazdo wtykowe z kablem ASI-SD-PG-M12

Numer produktu: 18789

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	Z nakrętką
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	27.6 g
Przyłącze elektryczne	4-pin Gniazdo wtykowe Zacisk śrubowy
Zakres napięcia roboczego AC	125 V
Obciążalność prądowa	3 A
Przepust kablowy	Pg9
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.75 mm ²
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-40 °C...85 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	czarny
Materiał nakrętki kołpakowej	niklowany
Materiał styków	Brąz