


Blok przyłączeniowy VIGM-04-D-1-NPT

Numer części: 18832

FESTO

do wyspy zaworowej.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	149 mm
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	UL - Recognized (OL)
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Z otworem przelotowym
Przyłącze pomocniczego sterowania powietrznego 12/14	NPT1/8-27
Przyłącze pneumatyczne 1	NPT1/2-14
Przyłącze pneumatyczne 2	NPT1/4-18
Przyłącze pneumatyczne 3	NPT1/2-14
Przyłącze pneumatyczne 4	NPT1/4-18
Przyłącze pneumatyczne 5	NPT1/2-14
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy