


# Blok przyłączeniowy VIGI-04-D-1

Numer części: 18837

FESTO

do wyspy zaworowej.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zgodny z normą	ISO 5599-2
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 16 bar
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	UL - Recognized (OL)
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Z otworem przelotowym
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/2
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy