

Sterownik lokalny DLP-VSE-2-5/2-0

Numer części: 188466

FESTO

do typoszeregu siłowników DLP.



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Do wyboru: Z otworem przelotowym Z osprzętem
Używanie w zakresie zew.	C1 – miejsce użytkowania zabezpieczone przed wpływem pogody
Ciśnienie robocze	3 ... 8 bar
Nominalne ciśnienie robocze	6 bar
Zakres napięcia roboczego DC	20.4 ... 28.8 V
Maks. pobór prądu	120 mA
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności na korozję KBK	3
Względna wilgotność powietrza	5 - 100 % Skroplony
Stopień ochrony	IP65 W stanie zmontowanym Wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Ciężar elementu	1 600 g
Materiał pokrywy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał śruby	Stal Cynkowanie
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)