


Sprzęgło jednokierunkowe FLSM-6-L

Numer produktu: 188523

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	6
Kierunek obrotu	Obroty w lewo
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.15 Nm
Waga produktu	100 g
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał tulejki	Stal
Materiał wałka	Stal